


E3M159



Förlängningskabel

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



Applikation

Speciella egenskaper

skärmad ledning; För användning i släpkedja

Utförande

förlängning för O3M anslutningskabel för 3D Smartsensor mobil med analog videoutgång PAL

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Skyddsklass

III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...80

Kapslingsklass

IP 67; IP 69K

Mekaniska data

Vikt

[g]

274,3

Mått

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,4

Material

kapsling: PUR; Packning: FKM; Kontaktstift: CuSn6 förnicklad och förtennad

Material mutter

rostfritt stål (1.4305 / 303)

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie vid fast installation

≥ 60 mm

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Förlängningskabel


CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, TPU, svart, Ø 6 mm, skärmad; Impedans 75 Ω


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)




Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



Anslutning



- | | |
|----|-------------------|
| 1: | Skärm |
| 2: | inte använd |
| 3: | koaxialskärm |
| 4: | koaxialkabelkärna |
| 5: | inte använd |