


Anslutningskabel hona

ADOAH040MSS0002H04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC004

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

< 250 AC / < 300 DC

Max. strömbelastning totalt [A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-40...90

Kapslingsklass

IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

Vibrationstålighet

EN 60068-2-6 Fc

20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C

50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar

Stöttålighet

EN 60068-2-27 Ea

100 g 11 ms halv sinus; 6 stötar vardera i varje riktning längs de tre koordinataxlarna / -40 °C / 85 °C

Tålighet mot kontinuerlig chock

EN 60068-2-29 Eb

40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna / -20 °C / 50 °C

Snabb temperaturväxling

EN 60068-2-14 Na

TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 cykler

Saltsprayprov

EN 60068-2-52 Kb

Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)



Anslutningskabel hona

ADOAH040MSS0002H04

Mekaniska data	
Mått	[mm] 27 x 15 x 39
Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning	
Förpackning	1 antal


Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm)	

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



Ledarfärger :
 BK = svart
 BN = brun
 BU = blå
 WH = vit