



Anslutningskabel hona

ADOAH050MSN0005H05/1G/1D



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Kompatibel med färg		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 DC
Skyddsklass		II
Max. ingångseffekt	[mW]	grupp II: 1000; grupp III: 1000
Max. strömbelastning totalt	[A]	1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Hänvisning till omgivningstemperatur		Vid användning i Ex-områden: omgivningstemperatur enligt artikelmärkning
Kapslingsklass		IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K)
Godkännanden / tester		
Godkännande		BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX-märkning		Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
		Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
		Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
		Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
		Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
		Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
		Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C




Anslutningskabel hona

ADOAH050MSN0005H05/1G/1D

Säkerhetsklassificering		
Max. egenkapacitans	[nF]	0,5
Max. egeninduktans	[μH]	10
Mekaniska data		
Vikt	[g]	208,7
Mått	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Material	kapsling: TPU orange; Packning: FKM	
Material mutter	Mässing, förnicklad	
Anmärkning		
Anmärkning	Speciella villkor för säker användning gäller i explosionsfarliga områden. Beakta motsvarande hänvisningar i bruksanvisningen (Ex-skyddsrelaterad del).	
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, blå, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit