


E10200



Anslutningskabel hona

ADOAA030MSS0005E03



Applikation

Speciella egenskaper

För användning i släpkedja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 250 AC/DC

Max. strömbelastning totalt [A] 4; (40° C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...85

Kapslingsklass IP 67

Godkännanden / tester

UL godkännande

Ta < 75 °C

Filnummer UL E191684

Mekaniska data

Vikt [g] 197,8

Mått [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Material TPU svart

Gjuten-body material TPU

Material mutter Mässing, förnicklad

För användning i släpkedja ja

För användning i släpkedja Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern

Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.

Böjningscykler > 2 Mio.

Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m

E10200



Anslutningskabel hona

ADOAA030MSS0005E03

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PVC, gul, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 1/2", vinklad; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Ledarfärger :

grön

röd / svart

röd/vit