




Anslutningskabel

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS



Applikation		
Speciella egenskaper	Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja	
Applikation	CAN-buss	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...80
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	100,7
Mått	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Böjningsradie vid fast installation	min. 5 x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	




Anslutningskabel

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,5 Nm




Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 7,2 mm, skärmad; vriden; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / vriden + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / vriden

kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 7,2 mm, skärmad; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BU =	blå
RD =	röd
WH =	vit
screen =	Skärm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

