


Anslutningskabel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Kundspecifik



Applikation

Speciella egenskaper	För användning i släpkedja
Applikation	mikrobresistent
Resistent mot olja	ja
UV-beständig	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...90
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-15...70
Kapslingsklass	IP 65; IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	309,5
Material	kapsling: TPE-U svart; Packning: FKM
Material mutter	formgjuten zink, förnicklad
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer min. 8 x kabeldiametern
	Böjningsradie vid fast installation min. 4 x kabeldiametern

Anmärkning

Anmärkning	Tål hög mekanisk påfrestning
Instruktion	Kundspecifik



Anslutningskabel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 7 m, PUR, svart, Ø 5,8 mm; partvinnad; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

