


Anslutningskabel

VDOG1020MSS0010K02STGI020MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...70
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-20...50
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	652,5
Mått	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 7.5 x kabeldiametern
	Böjningsradie vid fast installation	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 5.5 m/s för en horisontell rörelse om 5m och max. acceleration på 10 m/s²
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	max. tillåten draghållfasthet	50 N/mm² statisk 20 N/mm² dynamisk



Anslutningskabel

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: B; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, violett, skärmad; 2 x 0,25 mm²

Anslutning



GN = Ledarfärger :
RD = grön
röd

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: B; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten

