




Anslutningskabel hona


ADOGH140MSS0005A11



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	635,029
Mått	[mm]	20 x 20 x 50
Material		PUR svart
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning	
kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)	

Elektrisk anslutning - Honkontakt	
Anslutning: 1 x M16, rak; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad	




E18147



Anslutningskabel hona

ADOGH140MSS0005A11

Anslutning



Ledarfärger :	
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul