


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-M6/0,29M



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

200

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

36,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

25

Totallängd

[mm]

290; (+20 mm)

E20423



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-M6/0,29M

Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PVC
Tillbehör		
Ingående delar		sexkantmuttrar: 2 x M6, rostfritt stål
		tandlåsbrickor: 2
		räfflad mutter: 1 x M11
Anmärkning		
Förpackning		1 antal