


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-R3/1M



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier

Område

Område med fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Område fiberoptik [mm]

1030

OKF

Område fiberoptik [mm]

120

OOF

Område fiberoptik [mm]

400

OUF

Område fiberoptik [mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-20...150

Mekaniska data

Vikt [g]

128,5

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter [mm]

3

E20500



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-R3/1M

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	10
Totallängd	[mm]	1000
Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		Metallsilikon
Tillbehör		
Ingående delar		E20103
Anmärkning		
Förpackning		1 antal