


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-E1



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier

Område

Område med fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

50

OOF

Område fiberoptik

[mm]

160

OUF

Område fiberoptik

[mm]

50

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniska data

Vikt

[g]

76,5

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

1

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

5

Totallängd

[mm]

600

E20506



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-E1

Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		●
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		Metallsilikon
Tillbehör		
Ingående delar		E20103
Anmärkning		
Förpackning		1 antal