


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-E1



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier

Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

24

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniska data

Vikt

[g]

51

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

1

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

5

Totallängd

[mm]

600

E20507



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-E1

Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		Metallsilikon
Tillbehör		
Ingående delar		E20103
Anmärkning		
Förpackning		1 antal