


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-MPV-M6



Applikation	
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
Applikation	Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier
Område	
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Arbetsområde fiberoptik [mm]	300
OKF	
Arbetsområde fiberoptik [mm]	20
OOF	
Arbetsområde fiberoptik [mm]	220
OUF	
Arbetsområde fiberoptik [mm]	20
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Mekaniska data	
Vikt [g]	58,5
Typ av sensorhuvud	rak
Gänga sensorhuvud	M6

E20511



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-MPV-M6

Sensorhuvuddiameter	[mm]	7
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	45
Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		Metallsilikon

Tillbehör

Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M6, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
	räfflad mutter: 1 x M11

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------