


## Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-00-M-V-E3/1,5M



## Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Hög temperaturlåghet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier

## Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

350

## OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

36

## OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

180

## OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

36

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

## Mekaniska data

Vikt

[g]

108,5

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

# E20526



## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-E3/1,5M

|                       |      |                               |
|-----------------------|------|-------------------------------|
| Längd fiberoptikhuvud | [mm] | 10                            |
| Totallängd            | [mm] | 1500                          |
| Min. böjradie         | [mm] | 20                            |
| Fiberplacering        |      | ①                             |
| Fibermaterial         |      | Glas                          |
| Fiberhuvudmaterial    |      | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
| Material fibermantel  |      | Metallsilikon                 |
| Tillbehör             |      |                               |
| Ingående delar        |      | E20102                        |
| Anmärkning            |      |                               |
| Förpackning           |      | 1 antal                       |