


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-MPV-M6/1,2M



Applikation		
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell	
Applikation	Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier	
Område		
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OCF; OKF; OUF	
OCF (High Power)		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	280
OKF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	15
OUF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Mekaniska data		
Vikt	[g]	84,5
Typ av sensorhuvud		rak
Gänga sensorhuvud		M6
Totallängd	[mm]	1200
Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		Metallsilikon

E20571



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-MPV-M6/1,2M

Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M6, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
	räfflad mutter: 1 x M11
Anmärkning	
Förpackning	1 antal