


Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

60

OBF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

90

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

650

OO50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

300

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

45

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

E20651



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	30
Fiberplacering		
Kärndiameter	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE
Tillbehör		
Ingående delar		sexkantmuttrar: 2 x M4
		tandlåsbrickor: 2
Tillbehör (alternativ)		Kapverktyg för fiberoptik:, E20600
Anmärkning		
Förpackning		1 antal