


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 böjningsbar

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

15

OBF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

25

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

220

OO50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

60

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

34,5

Typ av sensorhuvud

böjningsbar

Totallängd

[mm]

2000

Min. böjradie

[mm]

16

Fiberplacering



Kärndiameter

[mm]

2 x 0,5

Material

Gångat hölje: Mässing belagd med vitbrons

Fibermaterial

PMMA

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4301 / 304)

Material fibermantel

PE

Tillbehör

Ingående delar

sexkantmuttrar: 2 x M4

tandlåsbrickor: 2

räfflad mutter: 1 x M11

E20748



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Tillbehör (alternativ)

Kapverkyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning

Förpackning

1 antal