


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 böjningsbar

Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Applikation		För användning i industriella miljöer
Område		
Område med fiberoptikförstärkare typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Område fiberoptik	[mm]	200
OBF		
Område fiberoptik	[mm]	450
OCF (High Power)		
Område fiberoptik	[mm]	2780
OO50		
Område fiberoptik	[mm]	800
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...70
Mekaniska data		
Vikt	[g]	49,5
Typ av sensorhuvud		böjningsbar
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	15
Fiberplacering		
Kärndiameter	[mm]	1
Material		Gångat hölje: Mässing belagd med vitbrons
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Material fibermantel		PE
Tillbehör		
Ingående delar		sexkantmuttrar: 4 x M4 tandlåsbrickor: 4
Tillbehör (alternativ)		Kapverktyg för fiberoptik:, E20600

E20750



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Anmärkning

Förpackning

1 antal