


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/1M



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

330

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

200

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

59,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

E20071



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/1M

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	35
Totallängd	[mm]	1000
Min. böjradie	[mm]	20; (vid fast installation)
Fiberplacering		①
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		Aluminium

Tillbehör

Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M6, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
	räfflad mutter: 1 x M11

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------