


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/1,5M



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Hög temperaturlåghet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

270

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

36

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

36

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

72,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

35

Totallängd

[mm]

1500



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/1,5M

Min. böjradie	[mm]	20; (vid fast installation)
Fiberplacering		
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		Aluminium
Tillbehör		
Ingående delar		sexkantmuttrar: 2 x M6, rostfritt stål
		tandlåsbrickor: 2
		räfflad mutter: 1 x M11
Anmärkning		
Förpackning		1 antal