


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/2M



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

300

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

32

OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

160

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

32

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

87,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

E20124



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/2M

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	35
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	20; (vid fast installation)
Fiberplacering		①
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		Aluminium

Tillbehör

Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M6, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
	räfflad mutter: 1 x M11

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------