


## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-M8/3M



## Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

## Område

Arbetsområde med  
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

45

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

## Mekaniska data

Vikt

[g]

239,7

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M8

Totallängd

[mm]

3000

Min. böjradie

[mm]

30; (vid fast installation)

Fiberplacering



Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

**Fiberoptisk direktavkännade givare**

FT-30-A-A-M8/3M

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Material fibermantel | Aluminium                              |
| <b>Tillbehör</b>     |                                        |
| Ingående delar       | sexkantmuttrar: 2 x M8, rostfritt stål |
|                      | tandlåsbrickor: 2                      |
|                      | räfflad mutter: 1 x M30                |
| <b>Anmärkning</b>    |                                        |
| Förpackning          | 1 antal                                |