

EVC717



Anslutningskabel

VDOGH040MSP00,5H04STGH040MSP



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Omgivningstemperatur

[°C]

(rörlig)

-25...90

Lagringstemperatur

[°C]

-25...55

Lagerhållning, fuktighet

[%]

10...100

Andra klimatförhållanden för
lagring enligt angiven klass

1K22/ DIN 60721-3-1

Kapslingsklass

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt

[g]

69,9

Material

kapsling: TPU orange; Packning: FKM

Material mutter

Mässing, förnicklad

För användning i släpkedja

ja



Anslutningskabel

VDOGH040MSP00,5H04STGH040MSP


För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

