


Fiberoptik för direktavkännade givare med tvärsnittsomvandlare

FT-00-P-MS



Applikation		
Utförande		tvärsnittsomvandlare
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Applikation		För användning i industriella miljöer
Område		
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	420
OKF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	40
OOF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	200
OUF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	40
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Mekaniska data		
Vikt	[g]	60
Typ av sensorhuvud		rak



Fiberoptik för direktavkännade givare med tvärsnittsomvandlare

FT-00-P-MS

Sensorhuvud höjd	[mm]	5
Sensorhuvud bredd	[mm]	15
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	20
Probdimensioner	[mm]	5 x 15 x 20
Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		▮
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Mässing
Material fibermantel		PVC

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------