


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M



1 Glaslins

Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OBF; OCF; OOF

OBF

Område fiberoptik

[mm]

950

OCF (High Power)

Område fiberoptik

[mm]

4000

OOF

Område fiberoptik

[mm]

3000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

78,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Totallängd

[mm]

5000

Min. böjradie

[mm]

30

E21164



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

Fiberplacering	●
Kärndiameter [mm]	1
Fibermaterial	PMMA
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PE
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M6, rostfritt stål tandlåsbrickor: 4
Tillbehör (alternativ)	Kapverktyg för fiberoptik:, E20600
Anmärkning	
Förpackning	1 antal