




Skyddande fäste för fotoceller

O4 PROTECTIVE BRACKET 200



Applikation

Utförande för klämcyllinder, skyddsplåt

Mekaniska data

Vikt	[g]	371,5
Monteringstyp		rundprofil; (Ø 12 mm)
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Klämcyllinder: formgjuten zink

Tillbehör

Ingående delar		Cylinderskruv: 1 x M5 x 16 cylinderskravar: 2 x M5 x 30
----------------	--	--

E21215



Skyddande fäste för fotoceller

O4 PROTECTIVE BRACKET 200

Anmärkning

Förpackning

1 antal