


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 monteringshål

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OBF; OO50; OCF

OBF

Område fiberoptik

[mm]

70

OO50

Område fiberoptik

[mm]

150

OCF (High Power)

Område fiberoptik

[mm]

530

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

45,2



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Typ av sensorhuvud		vinklad
Sensorhuvud höjd	[mm]	3
Sensorhuvud bredd	[mm]	11
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	15
Probdimensioner	[mm]	3 x 11 x 15
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	2
Fiberplacering		⊙
Kärndiameter	[mm]	1
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		PE

Tillbehör

Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M2, rostfritt stål
Tillbehör (alternativ)	Kapverktyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------