


Y-anslutningskabel

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

24 DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning totalt [A]

3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]

53

Gjuten-body material

TPU / TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Tätningmaterial

Viton

Anslutningstyp

M12

För användning i släpkedja

ja

Y-anslutningskabel

YSDGHBD0MSS00,1HBDSTGH030MSS

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Böjningsradie vid fast installation	min. 5 x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m > 2 Mio.

Anmärkning

Instruktion	Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt C


Anslutning: M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Låsmutter, Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm; Observera maxvärdet för motstycket!



Elektrisk anslutning

kabel: 0,1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning





Y-anslutningskabel

YSDGHB00MSS00,1HBDSTGH030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt A

Anslutning: M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Låsmutter, Mässing, förnicklad; Packning: Viton; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm; Observera maxvärdet för motstycket!



Elektrisk anslutning - Honkontakt B

Anslutning: M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Låsmutter, Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm; Observera maxvärdet för motstycket!

