




Svetsadapter för processgivare

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
- 2 läckageport
- 3 Packningsyta



CE EHEDG Certified

Applikation

Utförande	med läckageborrning
Montage	för tunna vägg tjocklekar
Tryckhållfasthet [bar]	16
Hänvisning till tryckangivelse	för anslutningen givare - adapter

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	762,6
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / R
Givaranslutning	G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
Processanslutning	Svetsadapter Ø 85 mm
Tätning	Packning

Tillbehör

Ingående delar	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Tillbehör (alternativ)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------