


Anslutningskabel hona

ADOGH050MSD0002C05



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja

Applikation

CAN-buss

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt

[g]

214,5

Mått

[mm]

14,5 x 14,5 x 43,9

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Tätningmaterial

FKM

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie för flexibla installationer

min. 10x kabeldiametern

Färdhastighet

max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka
och max. 5 m/s² acceleration.

Böjningscykler

> 5 Mio.

Torsion/vridningsvinkel

± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Anslutningskabel hona


ADOGH050MSD0002C05

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 8,4 mm, skärmad; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BU =	blå
RD =	röd
WH =	vit
screen =	Skärm