


Svetsadapter för processgivare

ADAPT M12-WELDING BALL ACCESSORY



1 Tätningkant

EC 1935/2004 

Applikation

Medietemperatur	[°C]	< 250
Tryckhållfasthet	[bar]	50

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt	[g]	45,1
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Åtdragningsmoment	[Nm]	5...20
Givaranslutning		M12 x 1,5 tätningsskon
Processanslutning		Svetsadapter Ø 25 mm

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------