


E30391



IO-Linkdisplay

IO-Link DISPLAY 1,44"



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Applikation

visning för fritt definerbara processvärden, texter
och meddelanden kan tilldelas från styrenheten

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

18...30 DC

Strömförbrukning [mA]

< 47

Min. isolationsmotstånd [MΩ]

100; (500 V DC)

Skyddsklass

III

Polaritetsskyddad

ja

Mjukvara / programmering

Parametreringsmöjligheter

display, indikering (bild, text, QR-kod)

Gränssnitt

Kommunikationsinterface

IO-Link

Typ av transmission

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link revision

1.1

SDCI-standard

IEC 61131-9

Profil

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

SIO-läge

nej

Nödvändig masterporttyp

A

Binära processdata

6

Min. processcykeltid [ms]

8,4

Understödda DeviceIDs

Drift typ

DeviceID

default

681



IO-Linkdisplay

IO-Link DISPLAY 1,44"

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		5,63
Mekaniska data		
Vikt	[g]	174
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30	
Displayer / manöverelement		
Display		Färgdisplay 1,44", 128 x 128 pixlar
		2 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; Kontakter: guldpläterad		