


Anslutningskabel

VDOGH050MSD0005C05STGH050MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja

Applikation

CAN-buss

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Lagringstemperatur

[°C]

-25...55

Lagerhållning, fuktighet

[%]

10...100

Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass

1K22/ DIN 60721-3-1

Kapslingsklass

IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt

[g]

517,6

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Tätningmaterial

FKM

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie för flexibla installationer

min. 10x kabeldiametern

Färdhastighet

max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.

Böjningscykler

> 5 Mio.

Torsion/vridningsvinkel

± 180 °/m

Anslutningskabel

VDOGH050MSD0005C05STGH050MSS


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 8,4 mm, skärmad; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

