




Anslutningskabel

VDOAH050MSE0005C05STGH050MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja

Applikation

CAN-buss

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

32 DC; (ledare 4+5: 5 V)

Max. strömbelastning totalt

[A]

4; (ledare 4+5: 0,05 A)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt

[g]

521,9

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Tätningmaterial

FKM

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie för flexibla installationer

min. 10x kabeldiametern

Färdhastighet

max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka
och max. 5 m/s² acceleration.

Böjningscykler

> 5 Mio.

Torsion/vridningsvinkel

± 180 °/m

Anmärkning

Anmärkning

CAN-bussmotståndet (120 Ω) är inbyggt i M12-kontakten

Förpackning


1 antal

Anslutningskabel

VDOAH050MSE0005C05STGH050MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 8,4 mm, skärmad; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

