


Axelkoppling; elektriskt isolerad

SPRING COUPLING 30-10-10-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 Djup der Klemmnabe

Mekaniska data

Vikt	[g]	29,9
Mått	[mm]	Ø 30 / L = 22
Material		Aluminium; PA
Åtdragningsmoment	[Nm]	monteringsskruvar: 120 Ncm; Fjädrande skivkoppling: 60 Ncm
Ytterdiameter D	[mm]	30
Innerdiameter 1	[mm]	10
Innerdiameter 2	[mm]	10
Kopplingens djup	[mm]	7
Klämskruv	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Längd	[mm]	22
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	12000
Max. axiel axelbelastning	[mm]	± 0,4
Max. radiell axelavvikelse	[mm]	± 0,3
Max. vinkelavvikelse	[°]	± 2,5
Torsionsstyvhet	[Nm/rad]	50

Anmärkning

Anmärkning	de angivna uppgifterna gäller vid en omgivningstemperatur på 23 °C. De maximala värdena för radiell, vinkel eller axiel belastning bör inte nås samtidigt under drift.
Förpackning	1 antal