


Dragvajermekanism för pulsgivare

DRAW WIRE 1900



1 öglä Ø 5mm

Produktegenskaper

Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	6

Applikation

Utförande	för pulsgivare med 58 mm synkrofläns och 6 mm fast axel
-----------	---

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet	± 0,02 % FSO
Repeternoggrannhet	± 0,006 % FSO

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...85
Lagerhållning, fuktighet [%]	5...95; (ej kondenserande)

Godkännanden / tester

Stöttålighet	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Vibrationstålighet	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekaniska data

Vikt [g]	598,5
----------	-------

E61439



Dragvajermechanism för pulsgivare

DRAW WIRE 1900

Toppläns diameter	[mm]	58		
Material		kapsling: Aluminium; kabel: rostfritt stål polyamidcoated		
Axelutförande		solid axel		
Axeldiameter	[mm]	6		
Max. mätlängd	[mm]	1900		
Diameter på kabeltrumma	[mm]	150		
Kabeldiameter	[mm]	0,45		
Kabelanslutning		5,5; (ögla)		
Kabelegenskaper	max. rörelsehastighet för kabel	[m /s]	2	
	max. kabelacceleration	[g]	12	
	max. förlängningskraft	[N]	5	
	min. dragkraft	[N]	3,5	
Fästelement		Synkrofläns		
Anmärkning				
Förpackning		1 antal		

E61439



Dragvajermekanism för pulsgivare

DRAW WIRE 1900

diagram och grafer

Installationshänvisning

