


Dragvajermekanism för pulsgivare

DRAW WIRE 2400



1 snäppkrok

Produktegenskaper

Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	6

Applikation

Utförande	för pulsgivare med 58 mm synkrofläns och 6 mm fast axel
-----------	---

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet	± 0,1 % FSO
Repeternoggrannhet	± 0,04 % FSO

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Lagringstemperatur [°C]	-20...80
Lagerhållning, fuktighet [%]	5...95; (ej kondenserande)

Godkännanden / tester

Stöttålighet	IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Vibrationstålighet	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekaniska data

Vikt [g]	598,5
Toppläns diameter [mm]	58

E61440



Dragvajermekanism för pulsgivare

DRAW WIRE 2400

Material	kapsling: PA; kabel: rostfritt stål polyamidcoated		
Axelutförande	solid axel		
Axeldiameter	[mm]	6	
Max. mätlängd	[mm]	2400	
Diameter på kabeltrumma	[mm]	150,8	
Kabeldiameter	[mm]	0,45	
Kabelanslutning	snäppkrok		
Kabelegenskaper	max. rörelsehastighet för kabel	[m /s]	1
	max. kabelacceleration	[g]	5
	max. förlängningskraft	[N]	7
	min. dragkraft	[N]	1
Fästelement	Synkrofläns		

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

diagram och grafer

Installationshänvisning

