


Dragvajermekanism för pulsgivare

DRAW WIRE 3000



1 Stoppskruv

Produktegenskaper

Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	6

Applikation

Utförande	för pulsgivare med 58 mm synkrofläns och 6 mm fast axel
-----------	---

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet	± 0,012 % FSO
Repeternoggrannhet	± 0,005 % FSO

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...80
Lagringstemperatur [°C]	-40...80
Lagerhållning, fuktighet [%]	5...95; (ej kondenserande)

Mekaniska data

Vikt [g]	598,5
Toppfläns diameter [mm]	58
Material	kapsling: formgjuten zink / plast; kabel: rostfritt stål polyamidcoated
Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	6

E61441



Dragvajermekanism för pulsgivare

DRAW WIRE 3000

Max. mätlängd	[mm]	3000	
Diameter på kabeltrumma	[mm]	200	
Kabeldiameter	[mm]	0,87	
Kabelanslutning		M6	
Kabelegenskaper	max. rörelsehastighet för kabel	[m /s]	0,8
	max. kabelacceleration	[g]	1
	max. förlängningskraft	[N]	3
	min. dragkraft	[N]	2,5
Fästelement		Synkrofläns	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

diagram och grafer

Installationshänvisning

