


Dragvajermekanism för pulsgivare

DRAW WIRE 5000



1 ögla 20,2 mm Ø

Produktegenskaper

Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	6

Applikation

Utförande	för pulsgivare med 58 mm synkrofläns och 6 mm fast axel
-----------	---

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet	± 0,02 % FSO
Repeternoggrannhet	± 0,002 % FSO

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Lagringstemperatur [°C]	-40...80
Lagerhållning, fuktighet [%]	5...95; (ej kondenserande)

Godkännanden / tester


Stöttålighet	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Vibrationstålighet	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Dragvajermekanism för pulsgivare

DRAW WIRE 5000

Mekaniska data			
Vikt	[g]	1842,9	
Toppfläns diameter	[mm]	58	
Material		kapsling: Aluminium eloxerad; kabel: rostfritt stål polyamidcoated	
Axelutförande		solid axel	
Axeldiameter	[mm]	6	
Max. mätlängd	[mm]	5000	
Diameter på kabeltrumma	[mm]	315	
Kabeldiameter	[mm]	1	
Kabelanslutning		20,2; (ögla)	
Kabelegenskaper	max. rörelsehastighet för kabel	[m /s]	2
	max. kabelacceleration	[g]	5
	max. förlängningskraft	[N]	16
	min. dragkraft	[N]	4
Fästelement		Synkrofläns	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	

diagram och grafer



Installationshänvisning