


## Underdel för AS-Interfacemodul

EMC-ROD

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Jordledare



## Elektriska data

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| Anslutningsspänning | [V] | 26,5...31,6 DC |
|---------------------|-----|----------------|

## Driftförhållanden

|                      |      |                                                                           |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...80                                                                  |
| Kapslingsklass       |      | IP 67; (beroende på vilken del som används överst: IP 20 / IP 65 / IP 67) |

## Godkännanden / tester

|     |               |  |
|-----|---------------|--|
| EMC | EN 50295      |  |
|     | IEC 61000-4-2 |  |
|     | IEC 61000-6-2 |  |
|     | IEC 61643-21  |  |

## Mekaniska data

|          |      |                                    |
|----------|------|------------------------------------|
| Vikt     | [g]  | 69,5                               |
| Hölje    |      | Montering på DIN-skena och i panel |
| Mått     | [mm] | 45 x 80 x 20                       |
| Material |      | PBT                                |

## Tillbehör

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Ingående delar         | kontakt för jordanslutning         |
| Tillbehör (alternativ) | skyddsplåt, för AS-i modul, AC3000 |

## Underdel för AS-Interfacemodul

EMC-ROD

### Anmärkning

Anmärkning

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutzkonzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.

Förpackning

1 antal

### Elektrisk anslutning

Anslutning



|   |          |
|---|----------|
| 1 | AS-i +   |
| 2 | AS-i -   |
| 3 | AS-i +   |
| 4 | AS-i -   |
| 5 | Jordning |