




RFID tag

ID-TAG/47X10.0/06



Applikation

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-25...85
Topptemperatur (passiv)	[°C]	110

Elektriska data

Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnesstorlek	[bit]	896
Minnestyp		EEPROM
Chiptyp		ICODE SLIX
Antal block		28
Blockstorlek	[Byte]	4
Unikt identifikationsnummer (UID)	[Byte]	8
RFID-standard		ISO 15693
Max. läscykler		obegränsat
Max. skrivcykler		100000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...110
Kapslingsklass		IP 68

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radiogodkännande		ISO 15693

Mekaniska data

Vikt	[g]	186,1
Monteringstyp		Installation på metall och icke metaliska material; (skruv ; limmas på en yta)
Mått	[mm]	Ø 47 / L = 10
Material		PU

Anmärkning

Förpackning		10 antal
-------------	--	----------



RFID tag

ID-TAG/47X10.0/06

Ytterligare data

avläsningssavstånd vid montage icke-metall (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	4
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	70
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	120

läsavstånd vid montage på metall (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	-
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	35
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-