




RFID tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06



- 1 ID-tag
2 taggpositioneringsmärke mitten på antennen



Applikation

Applikation	Kodning av lastbärare i industriella transportsystem
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-25...85
Topptemperatur (passiv) [°C]	90

Elektriska data

Arbetsfrekvens [MHz]	13,56
Minnesstorlek [bit]	896
Minnestyp	EEPROM
Chiptyp	Vigo
Antal block	28
Blockstorlek [Byte]	4
Unikt identifikationsnummer (UID) [Byte]	8
RFID-standard	ISO 15693
Max. läscykler	obegränsat
Max. skrivcykler	100000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

Stöttållighet	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
---------------	-----------------	------------



RFID tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Radiogodkännande	ISO 15693	

Mekaniska data

Vikt	[g]	10
Kapsling	taggfixtur för paletter	
Monteringstyp	Installation på metall och icke metaliska material; (skruv ; limmas på en yta)	
Mått	[mm]	18 x 33 x 16,9
Material	PBT orange; PA svart	

Tillbehör

Ingående delar	
----------------	--

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Ytterligare data

läsavstånd vid montage på metall (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15