


PNP-NPN-omvandlare

Converter PNP-NPN

Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan



Applikation		
Speciella egenskaper		Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Kompatibel med färg		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning tolerans [%]		10
Anslutningsspänning [V]		< 24 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt [A]		0,1
Utgångar		
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]		-25...60
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]		-25...60
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		17562
Mekaniska data		
Vikt [g]		154,9
Mått [mm]		26,5 x 15,5 x 36,5
Material		kapsling: TPU svart; Packning: FKM



PNP-NPN-omvandlare

Converter PNP-NPN

Material mutter	Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer
	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet
	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler
	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel
	± 180 °/m

Anmärkning


Anmärkning	för givare till IEC 60947-5-2 med slutande funktion
Instruktion	Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit