




Splitbox

ZDO4F035MSJ0005H10



Applikation

Speciella egenskaper Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning per modul [A]	2
Max. strömbelastning totalt [A]	6

Utgångar

Elektriskt utförande NPN

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-5...60
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]	368,5
Material	PBT-GF20; Mässing förnicklad



Splitbox

ZDO4F035MSJ0005H10

Gjuten-body material	PBT-GF 20 / mässing, förnicklad	
Antal portar i splitboxen	4	
Anslutningstyp	M8	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	DIN-skena:, E73006
	Skyddskåpa: M8, E73005

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad






Splitbox

ZDO4F035MSJ0005H10

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
WH =	vit
YE =	gul