


PNP-NPN-omvandlare

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan



Applikation

Speciella egenskaper	Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Kompatibel med färg	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	10
Anslutningsspänning [V]	< 24 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	0,1

Utgångar

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
---	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	179
Mått [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Material	kapsling: TPU svart; Packning: FKM
Material mutter	Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja	ja



PNP-NPN-omvandlare

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Anmärkning	för givare till IEC 60947-5-2 med slutande funktion
Instruktion	Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit