




Splitbox

ZDO8F039MSJ0005H10



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning per modul	[A]	2
Max. strömbelastning totalt	[A]	6

Utgångar

Elektriskt utförande

NPN

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80



Splitbox

ZDO8F039MSJ0005H10

Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-5...60
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	516	
Material		PBT-GF20; Mässing förnicklad	
Gjuten-body material		PBT-GF 20 / mässing, förnicklad	
Antal portar i splitboxen		8	
Anslutningstyp		M8	
För användning i släpkedja		ja	
För användning i släpkedja		Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
		Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
		Böjningscykler	> 5 Mio.
		Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	DIN-skena: E73007
	Skyddskåpa: M8, E73005

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 8 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad






Splitbox

ZDO8F039MSJ0005H10

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul