

## Anslutningskabel

VDOGH040MSS01,6H04STA040MSS

Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan



## Applikation

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Silikonfri           | ja                                                                      |

## Elektriska data

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Anslutningsspänning [V]         | < 250 AC / < 300 DC |
| Skyddsklass                     | II                  |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 4                   |

## Driftförhållanden

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]                                  | -25...90                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                       | cULus: ...75                |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]                         | -25...90                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                       | cULus: ...75                |
| Lagringstemperatur [°C]                                    | -25...55                    |
| Lagerhållning, fuktighet [%]                               | 10...100                    |
| Andra klimattförhållanden för lagring enligt angiven klass | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Kapslingsklass                                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniska data

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Vikt [g]  | 88                 |
| Mått [mm] | 30,5 x 15,5 x 36,5 |



Anslutningskabel

VDOGH040MSS01,6H04STAH040MSS

|                            |                                           |                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | kapsling: TPU orange; Packning: FKM       |                                                                            |
| Material mutter            | Mässing, förnicklad                       |                                                                            |
| För användning i släpkedja | ja                                        |                                                                            |
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                    |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 5 Mio.                                                                   |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                  |

Anmärkning

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Instruktion | Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan |
| Förpackning | 1 antal                                                          |

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning


kabel: 1,6 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm





## Anslutningskabel

VDOGH040MSS01,6H04STAH040MSS

## diagram och grafer

Karaktäristik för reducering

Derating  $I_{max} * 0.8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Omgivningstemperatur [°C]

Y Ström [A]