


Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0010K04



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...75
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...75
Kapslingsklass	IP 65; IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	403,8
Mått [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Material	kapsling: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter	Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja	ja

EVC540



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0010K04

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	≥ 2 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm, skärmad; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm;
Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Anslutning




	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit

Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0010K04


diagram och grafer

Derating $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Omgivningstemperatur [°C]

Y Ström [A]

Skärmdämpningskaraktäristik



x Frekvens (MHz)

y Skärmdämpning (dB)

enligt DIN EN 60512-23-3