

Anslutningskabel hona

ADOAH040VAS0002L04



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Applikation	hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Övergripande strömbelastning (UL) [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...50 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	5...100
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...50 °C
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	115
Mått [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Material	kapsling: PVC orange; Packning: EPDM
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja	ja



Anslutningskabel hona

ADOAH040VAS0002L04

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5,2 mm, skärmad; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit



Anslutningskabel hona

ADOAH040VAS0002L04

diagram och grafer

Skärmdämpningskaraktäristik



x Frekvens (MHz)
y Skärmdämpning (dB)
enligt DIN EN 60512-23-3