


Y-anslutningskabel

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	30 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	186,5
Gjuten-body material	TPU / TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad
Tätningmaterial	Viton
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler > 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m

Y-anslutningskabel


YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Anmärkning

Instruktion	Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt C


Anslutning: M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Låsmutter, Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm; Observera maxvärdet för motstycket!



Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning




Y-anslutningskabel

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Elektrisk anslutning - Honkontakt A

Anslutning: M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Låsmutter, Mässing, förnicklad; Packning: Viton; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm; Observera maxvärdet för motstycket!



Elektrisk anslutning - hankontakt B

Anslutning: M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Låsmutter, Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm; Observera maxvärdet för motstycket!





diagram och grafer



Derating $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Omgivningstemperatur [°C]

Y Ström [A]